



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Piles	Prix ttc
AC10357	Caméra de surveillance ZEISS Secacam 3 Grand Angle 100° 4G	Vente libre	14.3	8.5	8.5	445	LR-6 - AA	189,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un champ de vision de 100°, une détection jusqu'à 25 m et la transmission 4G pour surveiller une zone étendue et recevoir rapidement les images sur smartphone.

La **ZEISS Secacam 3 Grand Angle** associe un objectif offrant un champ de vision de **100°** à une mise au point minimale de 35 cm pour couvrir largement une zone tout en capturant les sujets proches. Son flash infrarouge invisible de 940 nm, sa détection jusqu'à 25 m et sa connexion **LTE / 4G** permettent une surveillance autonome de la faune, avec transmission des images vers l'application ZEISS Secacam.

Contenu de la boîte

- Caméra de surveillance ZEISS Secacam 3 Grand Angle
- 8 piles AA

Caractéristiques techniques

- **marque** : ZEISS
- **modèle** : Secacam 3 Grand Angle
- **champ de vision** : 100°
- **distance minimale de mise au point** : 35 cm
- **flash infrarouge** : 60 LED noires, 940 nm
- **portée du flash** : environ 25 m
- **temps de déclenchement** : 0,35 à 0,45 s
- **fonction GPS** : oui
- **écran** : articulé, 1,9 pouce
- **stockage** : mémoire interne de 32 Go

- **alimentation** : 8 piles AA fournies ou piles rechargeables LR6 (AA)
- **compartiment à piles amovible** : oui
- **réseau mobile** : LTE / 4G
- **carte SIM** : multi-réseaux intégrée
- **connexion** : application ZEISS Secacam / USB-C
- **portée de détection** : jusqu'à 25 m, selon la taille du sujet et la différence de température
- **résolution du capteur** : 3 MP, jusqu'à 24 MP interpolés
- **résolution des photos transmises** : 1920 × 1080 px
- **format d'image** : 16:9
- **température de fonctionnement** : -20 à +55 °C
- **dimensions** : 143 × 85 × 85 mm
- **poids sans piles** : 445 g

Caméra et appareil photo ZEISS Secacam 3 Grand Angle avec champ de vision de 100° pour couvrir davantage de terrain

La particularité de cette version de la Secacam 3 se trouve dans son **objectif grand angle de 100°**. Il permet d'intégrer une portion importante de l'environnement dans chaque image, un avantage pertinent pour surveiller une zone étendue ou un emplacement où les animaux peuvent arriver depuis plusieurs directions. Cette couverture élargie réduit les angles morts et donne davantage de contexte aux scènes enregistrées.

Mise au point minimale de 35 cm pour photographier aussi les animaux très proches

Le grand angle s'accompagne d'une **distance minimale de mise au point de 35 cm**. La Secacam 3 Grand Angle ne se limite donc pas aux passages observés à plusieurs mètres : elle peut également produire des images nettes lorsqu'un petit animal s'approche très près de la caméra. Cette combinaison entre proximité et largeur de champ est particulièrement intéressante pour l'observation des oiseaux, des zones d'alimentation et plus largement du comportement de la faune.

Flash infrarouge 940 nm avec 60 LED noires pour observer la faune dans l'obscurité

Lorsque la lumière disparaît, la caméra s'appuie sur **60 LED noires de 940 nm** avec une portée d'environ 25 m. La technologie ZEISS IR Boost optimise cet éclairage infrarouge afin d'obtenir des images exploitables dans l'obscurité tout en conservant un flash invisible pour la faune. La puissance du flash est ajustée automatiquement pour limiter les problèmes d'exposition et maîtriser la consommation électrique.

Détection jusqu'à 25 m et déclenchement en 0,35 à 0,45 seconde

Le capteur de mouvement bénéficie d'une lentille de Fresnel conçue pour améliorer la détection, y compris lorsque les animaux sont petits ou éloignés. La **portée de détection atteint jusqu'à 25 m**, en fonction notamment de la taille du sujet et de la différence de température. Une fois le mouvement détecté, le déclenchement intervient en **0,35 à 0,45 seconde**, afin de réduire le risque de photographier un animal lorsqu'il est déjà sorti du cadre.

Capteur 3 MP et photos transmises en 1920 × 1080 pixels au format 16:9

Le capteur offre une **résolution native de 3 MP** avec une définition pouvant atteindre 24 MP par interpolation. Les photographies transmises présentent une résolution de 1920 × 1080 pixels. Le format 16:9 est particulièrement adapté à la consultation sur un smartphone, ce qui correspond bien à l'utilisation connectée de cette caméra.

Connexion LTE 4G et carte SIM multi-réseaux pour recevoir les images à distance

La Secacam 3 intègre un **module LTE / 4G** et une carte SIM multi-réseaux. La caméra sélectionne automatiquement un réseau disponible sur son lieu d'installation afin d'assurer la transmission des données. La couverture annoncée s'étend à de nombreux pays européens, dont la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Norvège et le Royaume-Uni.

Application ZEISS Secacam pour recevoir les notifications et gérer la caméra à distance

L'**application ZEISS Secacam** centralise la consultation des images et les principales informations de la caméra. Elle permet notamment de recevoir des notifications, de consulter le niveau des piles, de visualiser l'emplacement de la caméra sur une carte, d'accéder à la galerie et de partager la caméra avec d'autres utilisateurs. La transmission mobile fonctionne avec les offres de service ZEISS Secacam.

Les formules de transmission et crédits prépayés sont disponibles ici : [Abonnements & Crédits Prépayés ZEISS Secacam](#).

Écran articulé de 1,9 pouce et bouton TEST pour simplifier l'installation sur le terrain

L'**écran articulé de 1,9 pouce** permet de contrôler directement le cadrage au moment de l'installation. C'est particulièrement utile avec le champ de 100°, dont le positionnement détermine précisément la zone couverte. Le bouton TEST permet ensuite de contrôler rapidement la configuration sans devoir parcourir les menus de la caméra.

Mémoire interne de 32 Go pour enregistrer directement les photos et vidéos

La Secacam 3 dispose de **32 Go de stockage interne**. Les images et vidéos peuvent ainsi être enregistrées directement dans la caméra. Une connexion USB-C complète l'accès à l'appareil, tandis que la transmission mobile permet de consulter à distance les contenus envoyés via le service ZEISS Secacam.

Alimentation par 8 piles AA avec compartiment amovible pour faciliter la maintenance

L'alimentation repose sur **8 piles AA**, fournies avec la caméra, avec possibilité d'utiliser des piles rechargeables LR6 (AA). Le compartiment à piles est amovible afin de simplifier leur remplacement. La gestion intelligente de l'éclairage et le traitement des données à faible consommation participent également à limiter les dépenses énergétiques lors d'une surveillance prolongée.

Caméra de surveillance de 445 g conçue pour fonctionner de -20 à +55 °C

Avec des dimensions de **143 × 85 × 85 mm** et un poids de 445 g sans piles, la Secacam 3 Grand Angle reste relativement compacte pour une caméra connectée autonome. Son boîtier et ses joints sont conçus pour affronter la pluie, la grêle, la chaleur et la neige. Sa plage de fonctionnement s'étend de **-20 à +55 °C**.

Cloud ZEISS soumis aux normes européennes de protection des données

Les données associées au service Secacam sont stockées dans le **cloud ZEISS** et relèvent des réglementations européennes en matière de protection des données. La partie logicielle complète ainsi le fonctionnement connecté de la caméra pour centraliser les images et les informations de fonctionnement depuis l'application.

Comment utiliser la ZEISS Secacam 3 Grand Angle

Préparation : insérez les 8 piles AA dans le compartiment amovible et mettez la caméra en service conformément à sa procédure de configuration.

Positionnement : installez la caméra face à la zone naturelle à observer. Exploitez son champ de 100° pour couvrir les principaux passages tout en évitant les obstacles immédiatement devant l'objectif.

Cadrage : utilisez l'écran articulé de 1,9 pouce pour contrôler directement la zone visible et ajuster l'orientation de la caméra.

Vérification : utilisez le bouton TEST afin de contrôler la configuration avant de laisser la caméra fonctionner de manière autonome.

Connexion : associez la caméra à l'application ZEISS Secacam pour profiter des fonctions connectées et de la transmission LTE / 4G selon la formule de service choisie.

Observation : consultez les photographies transmises, les notifications et les informations d'état depuis l'application sans avoir à vous rendre systématiquement auprès de la caméra.

Entretien : contrôlez régulièrement l'état des piles et maintenez propres l'objectif, la zone du capteur et les éléments du flash infrarouge afin de préserver la qualité des prises de vue et

FAQ

Quelle différence entre la ZEISS Secacam 3 Grand Angle et une Secacam 3 classique ?

Cette version se distingue par son objectif grand angle offrant un champ de vision de 100°. Elle couvre davantage d'environnement et possède une distance minimale de mise au point de 35 cm, ce qui la rend particulièrement intéressante lorsque des animaux peuvent apparaître depuis plusieurs directions ou s'approcher très près de la caméra.

La ZEISS Secacam 3 Grand Angle peut-elle photographier la nuit sans flash visible ?

Oui. Elle utilise 60 LED noires fonctionnant à 940 nm. Cet éclairage infrarouge est invisible pour la faune et présente une portée d'environ 25 m. La technologie ZEISS IR Boost optimise son exploitation pour les prises de vue réalisées dans l'obscurité.

À quelle distance la ZEISS Secacam 3 Grand Angle détecte-t-elle les animaux ?

La portée de détection peut atteindre 25 m. La distance réelle dépend toutefois de paramètres tels que la taille de l'animal et la différence de température entre celui-ci et son environnement. Le déclenchement intervient ensuite en environ 0,35 à 0,45 seconde.

Faut-il un abonnement pour utiliser la transmission 4G de la ZEISS Secacam 3 ?

La caméra intègre une carte SIM multi-réseaux et utilise les offres de service ZEISS Secacam pour la transmission mobile. Différentes formules et des crédits prépayés sont proposés. La caméra conserve par ailleurs un stockage interne de 32 Go.

Comment cadrer correctement la ZEISS Secacam 3 Grand Angle ?

Après avoir positionné la caméra, utilisez l'écran articulé de 1,9 pouce pour visualiser directement la zone couverte par l'objectif de 100°. Ajustez son orientation puis utilisez le bouton TEST pour vérifier la configuration avant de laisser la caméra fonctionner de façon autonome.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.