



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Chp 100 m max	Chp 100 m min	Prix ttc
OP1079	Lunette LPVO ZeroTech Thrive 1-10x24 G4 illuminé	Vente libre	4.9	15.49	120	120	3.8	39.6	499,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une plage 1-10x étendue, un réticule G4 illuminé et seulement 505 g pour conjuguer champ de vision et polyvalence.

La ZeroTech Thrive 1-10x24 associe un **grossissement 1-10x** à un objectif de 24 mm dans un format de 505 g. Son **réticule G4 illuminé en second plan focal** bénéficie de six niveaux de luminosité, tandis que les tourelles capuchonnées et le levier de grossissement amovible privilégient une utilisation fonctionnelle sur le terrain.

Contenu de la boîte

- Lunette ZeroTech Thrive 1-10x24
- Protection en néoprène pour la lunette
- Chiffon de nettoyage ZeroTech
- Protections d'objectif reliées

Caractéristiques techniques

- **grossissement** : 1-10x
- **diamètre de l'objectif** : 24 mm
- **plan focal** : second plan focal (SFP)
- **grossissement de calibration du réticule** : 10x
- **réticule** : G4 illuminé
- **illumination** : numérique par bouton-poussoir, 6 niveaux de luminosité
- **diamètre du tube** : 30 mm

- **matériau du tube** : aluminium 6061-T6
- **traitement des lentilles** : FMC, entièrement multicouche
- **champ de vision à 100 m** : 39,6 m à faible grossissement / 3,8 m à fort grossissement
- **pupille de sortie** : 8 mm à faible grossissement / 2,4 mm à fort grossissement
- **dégagement oculaire** : 92 à 100 mm
- **réglage dioptrique** : verrouillable
- **parallaxe** : fixe à 125 m
- **valeur d'un clic** : 0,25 MOA
- **plage de réglage interne en élévation** : 120 MOA
- **plage de réglage interne en dérive** : 120 MOA
- **tourelles** : capuchonnées
- **Zero Stop** : non
- **levier de grossissement** : intégré et amovible
- **étanchéité** : IPX7
- **diamètre extérieur de l'objectif** : 30 mm
- **diamètre extérieur de l'oculaire** : 44,5 mm
- **poids** : 505 g
- **couleur** : noir
- **variante** : Classic
- **usages recommandés** : plateformes AR / MSR, chasse en milieux broussailleux, compatibilité vision nocturne / thermique

Une lunette LPVO 1-10x24 pour exploiter une plage de grossissement particulièrement étendue

La Thrive adopte une plage de **1 à 10x**, permettant de passer d'un faible grossissement à une observation sensiblement plus détaillée sans changer d'optique. À 1x, le champ de vision atteint 39,6 m à 100 m. À l'autre extrémité de la plage, il se resserre à 3,8 m à 100 m à 10x. Le levier de grossissement intégré et amovible facilite la manipulation de la bague lorsque l'utilisateur souhaite modifier rapidement ce réglage.

Un réticule G4 illuminé en second plan focal calibré au grossissement 10x

Le **réticule G4** repose sur une architecture dégagée autour du centre, encadrée par des branches plus épaisses. Il est installé en **second plan focal** : sa taille apparente reste donc constante lorsque le grossissement évolue. Ses dimensions angulaires sont calibrées à 10x. Le schéma ZeroTech indique des références de 44 MOA pour A, 4 MOA pour B, 0,7 MOA pour C, 22 MOA pour D, 0,2 MOA pour E et 2,5 MOA pour F.

Six niveaux d'illumination numérique pour adapter le point central aux conditions lumineuses

L'illumination du G4 est commandée par un **bouton-poussoir numérique** et propose six niveaux de luminosité. L'utilisateur peut ainsi faire varier l'intensité du repère illuminé selon les conditions rencontrées, tout en conservant la structure épurée du réticule autour de la zone centrale.

Des tourelles capuchonnées en 0,25 MOA avec 120 MOA de plage de réglage

Les réglages d'élévation et de dérive s'effectuent par incréments de **0,25 MOA par clic**. La plage interne atteint 120 MOA sur chacun des deux axes. Les tourelles sont capuchonnées afin de protéger les commandes une fois les réglages effectués. Cette version ne possède pas de Zero Stop.

Un tube de 30 mm en aluminium 6061-T6 dans un ensemble de 505 g

La construction s'articule autour d'un **tube de 30 mm en aluminium 6061-T6**. Malgré sa plage de grossissement 1-10x, la Thrive affiche un poids annoncé de 505 g. Son diamètre extérieur est de 30 mm côté objectif et de 44,5 mm au niveau de l'oculaire.

Un dégagement oculaire de 92 à 100 mm associé à une dioptrie verrouillable

Le dégagement oculaire s'étend de **92 à 100 mm**. La correction dioptrique est quant à elle verrouillable : elle permet d'ajuster la netteté apparente du réticule à la vue de l'utilisateur puis de conserver le réglage sélectionné. La parallaxe est fixe à 125 m.

Des lentilles entièrement multicouches FMC et une étanchéité IPX7

Les lentilles bénéficient d'un **traitement FMC entièrement multicouche**. La pupille de sortie évolue de 8 mm à faible grossissement à 2,4 mm à fort grossissement. Pour son utilisation extérieure, la lunette bénéficie également d'une **étanchéité IPX7**.

Comment utiliser ce produit

Préparation : vérifiez la compatibilité du montage avec le tube de 30 mm et respectez les prescriptions de montage applicables à l'optique et à l'arme concernée.

Positionnement : réglez la position longitudinale de la lunette de manière à tenir compte de son dégagement oculaire annoncé de 92 à 100 mm.

Réglage optique : ajustez la dioptrie afin d'obtenir une perception nette du réticule, puis verrouillez ce réglage. La parallaxe est fixe à 125 m sur ce modèle.

Grossissement : utilisez la bague et son levier amovible pour sélectionner le grossissement souhaité entre 1x et 10x. Les dimensions MOA du réticule G4 sont calibrées à 10x.

Illumination : sélectionnez l'un des six niveaux proposés par le système numérique à bouton-poussoir afin d'adapter l'intensité du repère illuminé aux conditions d'utilisation.

Entretien : conservez les lentilles exemptes de particules abrasives et utilisez du matériel spécifiquement adapté au nettoyage des surfaces optiques traitées.

FAQ

Pourquoi le réticule G4 de la ZeroTech Thrive 1-10x24 est-il calibré à 10x ?

Le G4 se trouve en second plan focal et conserve donc une taille apparente constante pendant que l'image change d'échelle avec le grossissement. Les dimensions angulaires de ses repères varient par conséquent relativement à l'image. Sur cette Thrive 1-10x24, les valeurs MOA indiquées sur le schéma du G4 correspondent au grossissement 10x.

Quel est l'intérêt du levier de grossissement amovible de la Thrive 1-10x24 ?

Le levier offre une prise directe sur la bague de grossissement afin d'en faciliter la manipulation lors du passage d'un niveau de grossissement à un autre. Comme il est amovible, l'utilisateur peut également le retirer lorsque sa présence n'est pas souhaitée.

Comment fonctionne l'illumination du réticule G4 sur cette lunette LPVO ?

L'illumination est pilotée par un système numérique à bouton-poussoir proposant six niveaux de luminosité. Elle permet d'adapter l'intensité du repère illuminé aux conditions rencontrées sans modifier la structure ni la taille apparente du réticule G4.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.