


Lunette de visée ZeroTech Thrive 4-16x50 G4

<https://riffaut.com/fr/produit-10813-Lunette-de-visee-ZeroTech-Thrive-4-16x50-G4>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Chp 100 m max	Chp 100 m min	Prix ttc
OP1077	Lunette de visée ZeroTech Thrive 4-16x50 G4	Vente libre	14.14	28.28	60	60	2.4	9.8	429,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Du 4x pour garder du champ, jusqu'au 16x pour resserrer l'observation, avec parallaxe réglable dès 10 m.

Avec sa plage de **grossissement 4-16x** et son objectif de **50 mm**, la ZeroTech Thrive associe un réticule G4 en second plan focal à une parallaxe réglable de 10 m à l'infini. Les corrections s'effectuent par clics de **0,25 MOA**, tandis que le tube de 30 mm en aluminium 6061-T6 bénéficie d'une étanchéité IPX7.

Contenu de la boîte

- Lunette ZeroTech Thrive 4-16x50 G4
- Protection souple en néoprène
- Manuel d'utilisation
- Tableau de télémétrie du réticule
- Chiffon microfibre

Caractéristiques techniques

- **grossissement** : 4-16x
- **diamètre de l'objectif** : 50 mm
- **plan focal** : second plan focal (SFP)
- **grossissement de calibration du réticule** : 16x
- **réticule** : G4
- **illumination** : non
- **diamètre du tube** : 30 mm
- **matériau du tube** : aluminium 6061-T6

- **traitement des lentilles** : FMC
- **protection des lentilles** : Weathershield
- **parallaxe** : réglable de 10 m à l'infini
- **valeur d'un clic** : 0,25 MOA
- **plage de réglage interne en élévation** : 60 MOA
- **plage de réglage interne en dérive** : 60 MOA
- **tourelles** : capuchonnées
- **Zero Stop** : non
- **pupille de sortie** : 12,5 mm à faible grossissement / 3,0 mm à fort grossissement
- **dégagement oculaire** : 74,5 mm
- **réglage dioptrique** : verrouillable
- **champ de vision à 100 m** : 9,8 m à faible grossissement / 2,4 m à fort grossissement
- **diamètre extérieur de l'objectif** : 58,5 mm
- **diamètre extérieur de l'oculaire** : 43,5 mm
- **étanchéité** : IPX7
- **poids** : 714 g
- **couleur** : noir
- **variante** : Classic
- **usages recommandés** : chasse au grand gibier en terrain ouvert, chasse en milieux broussailleux, faible luminosité / crépuscule

De 4 à 16x, le champ de vision change nettement avec le grossissement

À faible grossissement, le champ de vision atteint **9,8 m à 100 m**. Il passe à 2,4 m à 100 m au grossissement maximal. La plage 4-16x laisse ainsi le choix entre un cadrage plus large et une observation plus resserrée, sans qu'il soit nécessaire de multiplier les explications autour d'une donnée qui se lit directement.

Objectif de 50 mm, traitement FMC et protection Weathershield

L'objectif mesure **50 mm**. Les lentilles reçoivent un traitement FMC ainsi que la protection Weathershield, destinée à les protéger contre la poussière, l'humidité et les expositions environnementales.

La pupille de sortie varie avec le grossissement : 12,5 mm à faible grossissement et 3,0 mm à fort grossissement.

Le réticule G4 reprend une architecture inspirée du German 4

Le **réticule G4** associe des branches marquées à une partie centrale plus fine. Son dessin intègre notamment des références angulaires de 44 et 22 MOA ainsi que des éléments de 0,7 et 0,2 MOA. Il n'est pas illuminé.

À 16x, les références MOA du G4 correspondent à leur calibration

Le réticule est installé en **second plan focal (SFP)**. Sa taille apparente reste donc constante lorsque le grossissement change, contrairement à l'image observée.

Les valeurs angulaires annoncées pour le G4 sont calibrées à **16x**. Aux autres grossissements, elles ne correspondent donc plus directement aux graduations annoncées.

Parallaxe réglable de 10 m à l'infini

Le réglage de parallaxe couvre une plage allant de **10 m à l'infini**. Il permet d'ajuster la parallaxe en fonction de la distance considérée plutôt que de travailler avec un réglage fixe.

Corrections de 0,25 MOA sous tourelles capuchonnées

Les corrections s'effectuent par clics de **0,25 MOA**. Les plages internes atteignent 60 MOA en élévation et 60 MOA en dérive.

Les tourelles sont capuchonnées. Cette version ne possède pas de Zero Stop.

Tube de 30 mm en aluminium 6061-T6 et étanchéité IPX7

La Thrive repose sur un **tube de 30 mm en aluminium 6061-T6** et affiche un poids de 714 g. Son diamètre extérieur atteint 58,5 mm au niveau de l'objectif et 43,5 mm côté oculaire.

L'ensemble bénéficie d'un indice d'**étanchéité IPX7**.

Dioptrie verrouillable et dégagement oculaire de 74,5 mm

Le réglage dioptrique permet d'adapter la netteté apparente du réticule à la vue de l'utilisateur. Une fois ajusté, il peut être verrouillé. Le **dégagement oculaire est de 74,5 mm**.

Comment utiliser ce produit

Préparation : vérifiez que le montage choisi correspond au tube de 30 mm et à l'équipement destiné à recevoir la lunette.

Mise en place : positionnez l'optique en tenant compte de son dégagement oculaire de 74,5 mm et des préconisations du montage utilisé.

Réglages optiques : ajustez la dioptrie jusqu'à obtenir une perception nette du réticule, puis réglez la parallaxe selon la distance concernée.

Lecture du G4 : choisissez le grossissement en fonction du cadrage recherché. Pour exploiter directement les valeurs angulaires annoncées du réticule G4, utilisez sa calibration à 16x.

Entretien : retirez les poussières susceptibles de marquer les surfaces avant de passer le chiffon microfibre fourni. La protection en néoprène peut être remplacée sur la lunette pour son transport ou son stockage.

FAQ

Pourquoi les valeurs MOA du réticule G4 sont-elles données à 16x ?

Le G4 est placé en second plan focal : le réticule conserve sa taille apparente lorsque le grossissement varie, tandis que l'image change d'échelle. Sur cette Thrive 4-16x50, les références angulaires annoncées correspondent à une calibration à 16x.

Que change le réglage de parallaxe de 10 m à l'infini ?

La parallaxe n'est pas fixée à une distance unique. Elle peut être réglée à partir de 10 m et jusqu'à l'infini afin d'être adaptée à la distance considérée.

Comment évolue le champ de vision entre 4x et 16x ?

Le champ de vision est de 9,8 m à 100 m à faible grossissement et de 2,4 m à 100 m au grossissement maximal. Le passage vers les forts grossissements resserre donc progressivement la portion de scène visible.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.